

E330, E332 Wysokowydajna kasetka drukująca
Drukarka: E330/E332

dodatkowe numery katalogowe
poniżej:

Deklaracja wydajności:	Przeciętna wydajność kasety 6000 stron znormalizowanych
	Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Przeciętnie 6760
Odchylenie stand. 438
Poziom ufności <90% 6533

Pytania dotyczące badań należy kierować do:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>początek</u>	<u>koniec</u>
Data badań	12-sty-2005	14-sty-2005

Ilość badanych kaset	12
Ilość kaset użytych do obliczeń	12
Procedura potrząśnięcia	Pierwsze wstrząśnięcie Drugie wstrząśnięcie
Tryb druku	Przy bladym wydruku Przy bladym wydruku Ciągły
Ilość badanych drukarek	4
Stosowane nośniki	Boise Cascade X-9 - 20# - Letter
Orientacja podawania papieru	Podawanie krótką krawędzią
Wersja sterownika	9.3
System operacyjny	Windows 2000
Stosowana aplikacja	Adobe Acrobat version 6.01
Wersja strony testowej	IS_19752_Testpage_Ver.200406.pdf

Dane badań kasety	Kaseta	Drukarka	Temperatura			Wilgotność			Wydajność kasety	Kaseta użyta do badań
			Śred °C	Maks °C	Min °C	Śred	Maks	Min		
	CAX043502764	38031GP	23	23	23	51	51	51	6979	Tak
	CAX043502776	380333Y	23	23	23	51	51	51	6487	Tak
	CAX043512444	38031NB	23	23	23	51	51	51	7227	Tak
	CAX043513990	38031NF	23	23	23	51	51	51	7575	Tak
	CAX043512432	38031GP	23	23	23	51	51	50	6775	Tak
	CAX043502760	380333Y	23	23	23	51	51	50	6142	Tak
	CAX043502768	38031NB	23	23	23	51	51	50	6302	Tak
	CAX043512436	38031NF	23	23	23	51	51	50	7047	Tak
	CAX043512440	38031GP	23	23	23	51	51	51	6913	Tak
	CAX143513943	380333Y	23	23	23	51	51	51	6310	Tak
	CAX043502756	38031NB	23	23	23	51	51	51	6373	Tak
	CAX043502797	38031NF	23	23	23	51	51	51	6993	Tak

Uwagi i/lub wyjątki

obejmuje także:

12A8305	34036HE
12A8405	34038HL
34016HE	34217XR
12A8305	12A8305